


**กระบอกแบบ**  
**DZF-63-50-A-P-A**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 161311

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 50 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                              | 63mm<br>เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า             |
| เกลียวกันลูกสูบ                                      | M16x1.5                                        |
| มุมบิดสูงสุดของกันลูกสูบ +/-                         | 0.4 deg                                        |
| การทำให้หมด ๑                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                               | ก้านลูกสูบด้านเดียว                            |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | ลูกสูบวงรี                                     |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar              |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -20 °C...80 °C                                 |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                        | 0.7 J                                          |
| แรงบิดสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันการหมุน                 | 1.5 Nm                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกกลับ | 1682 N                                         |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 1870 N                                         |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 337 g                                          |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 25 g                                           |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 91 g                                           |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 1379 g                                         |
| ประเภทของรัด                                         | ทางเลือก:<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| พอร์ตกลม                                             | G1/4                                           |
| วัสดุหุ้ม                                            | อลูมิเนียมหล่อ                                 |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                |
|-------------------|---------------------------------------|
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| ซีลลูกสูบวัสดุ    | NBR                                   |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                  |