

# Plastično crevo PUN-H-1/4-WS-150-CB

Broj dela: 568004

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                     | Vrednost                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašnji Ø u inčima                              | 1/4                                                                                             |
| radijus skretanja od značaja za protok             | 0.085 stopa                                                                                     |
| Min. radijus skretanja                             | 0.032 stopa                                                                                     |
| Napomena o korišćenju                              | TPE-U Ether bazirano                                                                            |
| Karakteristike creva                               | pogodno za energetske lance                                                                     |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature   | -14.4 psi...145 psi                                                                             |
| Napomena o radnom pritisku                         | Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 °C – 60 °C |
| Radni medij                                        | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                     |
| Protivpožarna provera materijala                   | UL94 HB                                                                                         |
| LABS usklađenost                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija  | 1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)                      |
| Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14 | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                 | vidi dodatne informacije o materijalima                                                         |
| Temperatura okruženja                              | -31 °F...145 °F                                                                                 |
| Težina proizvoda prema dužini                      | 2.47 oz/ft                                                                                      |
| Pneumatski priključak                              | utični priključak, spoljašnji Ø 1/4"                                                            |
| Boja                                               | belo                                                                                            |
| Tvrdoća po Šoru                                    | D 52 +/-3                                                                                       |
| Napomena o materijalu                              | RoHS-usaglašen                                                                                  |
| Materijal creva                                    | TPE-U(PU)                                                                                       |