


Elektromagnetni ventil VUVX-...T1

Broj dela: 8000850

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoreno, monostabilno 2x3/2 otvoren monostabilan 2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno 5/2 bistabilni 5/2 monostabilni 5/3 usmereni kontrolni ventil, sa funkcijom držanja, za vakuum prebacivanje jedinice 5/4 regulacioni ventil smera sa funkcijom zadržavanja, za vakuum generator 5/4 zatvoreno, 2 ili 4 ventilisano
Vrsta aktiviranja	električni
Veličina ventila	10 mm 15 mm
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	510 l/min...1650 l/min
Pogonski napon	24V DC
Radni pritisak	-0.09 MPa...0.7 MPa -0.9 bar...7 bar
Dizajn	Klipni zasun sa zaptivnim prstenom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge pneumatska opruga
Vrsta zaštite	IP40 IP65
Širina	10.35 mm...15.3 mm
Nominalna širina	3.5 mm...6.4 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno pokriveno
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni
Smer strujanja	nije reverzibilno reverzibilno reverzibilno sa ograničenjima

Karakteristika	Vrednost
Prekrivanje	pozitivno preklapanje negativno prekrivanje
Prikaz statusa signala	da
Upravljački pritisak	0.15 MPa...0.7 MPa 1.5 bar...7 bar
b-vrednost	0.32 ...0.48
C-vrednost	1.2 l/sbar...6.35 l/sbar
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778 Ventilacija 2-3	450 l/min...1650 l/min
Maks. uključna frekvencija	2 Hz...5 Hz
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 0,35 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1 mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [:-:2] Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	NSF H1
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 %
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	43.3 g...96.6 g
Električni priključak	Plug-in
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Priključak za upravljački vazduh 12/14	Priključna baza
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	Priključna ploča
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 2	Priključna baza
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 4	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 5	Priključna ploča
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	HNBR NBR
Materijal dinamičkih zaptivki	HNBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal zasuna klipa	POM
Materijal vijaka	Nerđajući čelik