

Distributer NEDY-

Broj dela: 8032867

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	RCM oznaka
Vrsta razdelnika	2 na 1
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Prikaz statusa signala	LED žuta
Dodatne funkcije	Sniženje struje blokiranja
Osnovna oznaka	sa nosačem natpisa bez nosača natpisa
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom za vijak M2 sa priborom
Električni priključak 1, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3 4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem Vijčana blokada pomoću šestougaonog vijka SW9 i dugačkog nareckanog vijka rotirajuće
Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim
Električni priključak 2, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 2, vrsta priključka	2x utičnica 2x kabl
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno pod uglom rotirajuće

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Slika priključka ZB, izbrazdani vijak Slika priključka ZC, izbrazdani vijak Slika priključaka ZC, metrički zavrtnj Slika priključaka H Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803 Slika priključaka oblik B, prema EN 175301-803 Slika priključka u obliku B, industrijski standard 11 mm Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803 Slika priključka u obliku C, industrijski standard 9,4 mm M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2 3 4 5
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Navojna blokada sa imbusom SW13 i nareckanim zavrtnjem Vijčana blokada pomoću šestougaonog vijka SW9 i dugačkog nareckanog vijka na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2 na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5 na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3 na elektromagnetnom ventilu sa samosečućim vijkom rotirajuće utaknuto
Električna veza 2, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim/neokretnim
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	0.5 A...4 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Dužine kablova 1	0.3 m...30 m
Dužine kablova 2	0.3 m...30 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance/pogodno za robote
Nominalni poprečni presek voda	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Napomena o temperaturi okruženja	-10 - 40 °C kod pričvršćenja preko prolaznog otvora
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena bez fosforne kiseline
Stepen zaprljanja	3
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PA PC TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno