

Utična spojnica NPHS-D6-M-G14

Broj dela: 8059275

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8.2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1750 l/min...1833 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	1897 l/min...1987 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	7 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	173 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Materijal navojne zaptivke	Aluminijum HNBR
Materijal navojnog elementa	Mesing, niklovani
Materijal rukavca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano bez boje
Materijal unutrašnjeg prstena	Mesing
Materijal kuglice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal deblokadne čaure	Mesing, niklovani