

# Utična spojnica NPHS-D6-M-G12

Broj dela: 8059277

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                                         | 10 mm                                                               |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega                           | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 2000 l/min...2100 l/min                                             |
| Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778                           | 2168 l/min...2276.4 l/min                                           |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                                                    | -20 °C...80 °C                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                                      | 25 Nm                                                               |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja                     | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                                                         | 200 g                                                               |
| Pneumatski priključak 1                                                  | Spoljašnji navoj G1/2                                               |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                      |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                 |
| Materijal opruge                                                         | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal kućišta                                                        | Mesing, niklovan                                                    |
| Materijal navojne zaptivke                                               | Aluminijum<br>HNBR                                                  |
| Materijal navojnog elementa                                              | Mesing, niklovan                                                    |
| Materijal rukavca                                                        | Aluminijumska legura za obradu<br>eloksirano bez boje               |
| Materijal unutrašnjeg prstena                                            | Mesing                                                              |
| Materijal kuglice                                                        | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal deblokadne čaure                                               | Mesing, niklovan                                                    |