


Mrežno čvorište CTEU-VN

Broj dela: 8087559

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimenzija mrežice	40 mm
Vrsta pričvršćenja	na električnom interfejsu na električnu priključnu bazu
Težina proizvoda	98 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju nekorišćeni priključci zatvoreni
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
LED prikaz, specifično za proizvod	PS: pogonski napon za snabdevanje elektronike i opterećenja X1: Sistemski status modula na I-izlazu 1 X2: Sistemski status modula na I-izlazu 2
LED prikaz specifičan za bus	XF1 AC: Mrežni saobraćaj podataka, izlaz 1 XF1 LI: Mreža aktivna, izlaz 1
Dijagnostika	Greška u komunikaciji Dijagnostika sistema Prenizak napon
Interfejs sabirnice polja, vrsta	Ethernet
Interfejs sabirnice polja, protokol	VARAN
Interfejs sabirnice polja, vrsta priključka	2x utičnica

Karakteristika	Vrednost
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja	M12x1, D kodirano prema EN 61076-2-101
Interfejs sabirnice polja, broj polova/žice	4
Interfejs sabirnice polja, galvansko razdvajanje	da
Interfejs sabirnice u polju, stopa prenosa	100 Mbit/s
Maks. adresni kapacitet ulaza	32 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	32 bajt
Parametrizacija	Failsafe reakcija IO veza modula
Interno vreme ciklusa	1 ms po 1 bajtu korisnih podataka
Podrška u konfigurisanju	LASAL element
Dodatne funkcije	FFT VARAN razdelnik
Napajanje, funkcija	Elektronika i opterećenje
Napajanje, vrsta priključka	Priključak
Napajanje, tehnika priključivanja	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Napajanje, broj polova/žica	5
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Maks. napajanje strujom	4 A
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 65 mA