

`Pancake` cilindar DPCB-N-...-2 1/2"- -

Broj dela: 8104884

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.125 inč...4 inč
Prečnik klipa	2 1/2"
Navoj klipnjače	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A 1/2-13 UNC-2B 1/2-13 UNC-2A
Prigušenje	bez prigušenja elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane elastični prstenovi/ploče za amortizaciju napred elastični prigušni prstenovi/ploče pozadi
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo potiskujući sa jednostrukim dejstvom vučno
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj bez navoja
Dizajn	Klip Klipnjača Kućište cilindra
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Grebač od NBR Priključak za komprimovani vazduh, zarotiran za 180° Priključak za komprimovani vazduh, zarotiran za 270° Priključak za komprimovani vazduh, zarotiran za 90° Povećana hemijska otpornost Proširena klipnjača Kvadratni oblik poklopca Sa malo trenja Prolazna klipnjača Prolazna, šuplja klipnjača Opseg temperature -40 do + 80 °C Ojačani krajnji poklopac
Zaštita od obrtanja/vodiča	Dvostruka klipnjača sa krajnjom pločom Dvostruka klipnjača sa krajnjom pločom zarotirana za 90° Dvostruka klipnjača sa krajnjom pločom sa spuštanjem i prolaznim otvorom Dvostruka klipnjača sa krajnjom pločom sa spuštanjem i prolaznim otvorom koji je zarotiran za 90°

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	15 psi...150 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-25.6 °F...221 °F
Težina proizvoda	21.5 lb...27.1 lb
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko navoja na krajnjem poklopcu Direktna ugradnja preko navoja, na poklopcu ležaja Direktna ugradnja preko navoja, sa obe strane zarotirano za 90°sa zakretnom zglobnom glavom na krajnjem poklopcu sa zakretnom zglobnom glavom na krajnjem poklopcu sa prolaznim otvorom na krajnjem poklopcu sa prolaznim otvorom na poklopcu ležaja sa prolaznim otvorom sa obe strane sa priрубničkim navojem na ležaju sa pričvršćenjem preko zakretnog rukavca na krajnjem poklopcu sa pričvršćenjem oslonca rukavca na poklopcu ležaja sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj 1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Materijal dinamičkih zaptivki	FPM NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani nerđajući čelik, tvrdohromirani
Materijal komore cilindra	Kompozitni materijal, ojačan