


Amortizer DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2

Broj dela: 8119981

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	3
Hod	4 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni kontaktori i namotaji.
Maks. brzina udara	1 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	4 mm
Maks. pričvrsna sila	80 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	1 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.4 J
Maks. potrošnja energije po satu	4500 J
Maks. preostala energija	0.004 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	0.4 N
Min. sila umetanja	3.5 N
Težina proizvoda	7.8 g
Opseg mase	1 kg
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik

Karakteristika	Vrednost
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik