



Koračni motor EMMB-ST-42-L-SB

Broj dela: 8156134

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okruženja	do 80 °C sa smanjenjem -2% / °C
Maks. visina postavljanja	4000 m
Napomena o maks. visini postavljanja	od 1.000 m samo sa usporavanjem od -1,0% na 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa toplote prema EN 60034-1	B
Maks. temperatura namotaja	130 °C
Klasa dimenzionisanja prema standardu EN 60034-1	S1
Konstrukcija motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	IP40 za vratilo motora bez zaptivke vratila
Kod interfejsa Motor Out	42A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka L5
Električni priključak 1, broj polova/žica	14
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima

Karakteristika	Vrednost
Nominalni radni napon DC	48 V
Broj para polova	50
Momenat zadržavanja motora	630 Nm
Vršni obrtni momenat	630 Nm
Maks. broj obrtaja	3200 1/min
Maks. mehanički broj obrtaja	9000 1/min
Koračni ugao kod punog ugla	1.8 deg
Dozvoljeno odstupanje koračnog ugla	±5 %
Struja pri trajnom zaustavljanju	3700 A
Nominalna struja motora	2900 A
Vršna struja	4 A
Konstanta motora	162 Nm/A
Konstanta napona faze	10600 mVmin
Otpor kalema, faza	600 Ω
Induktivnost namotaja pojedinačne faze (nelinijski)	800 mH
Uzdužna induktivnost namotaja Ld (faza)	1450 mH
Poprečna induktivnost kalema Lq (faza)	800 mH
Električna vremenska konstanta	1300 ms
Termička vremenska konstanta	16 min
Termički otpornik	2400 K/W
Merna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupan momenat inercije	0.088 kgcm ²
Težina proizvoda	700 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	28 N
Momenat zadržavanja kočnice	630 Nm
Radni napon DC kočnice	24 V
Potrošnja struje kočnice	340 A
Potrošnja snage kočnice	8200 W
Otpor na kalemu kočnice	70900 Ω
Induktivnost kalema kočnice	146 mH
Vreme odvajanja kočnice	28 ms
Vreme zatvaranja kočnice	41 ms
Kašnjenje reagovanja DC kočnice	8 ms
Maks. broj obrtaja u prahom hodu kočnice	9000 1/min
Maks. rad trenja po ciklusu kočenja	1500 J
Broj zaustavljanja u slučaju opasnosti po satu	1
Momenat inercije kočnice	0.006 kgcm ²
Ciklusi kočnice sa držanjem	10 miliona praznih aktiviranja (bez trenja!)