

โซลินอยด์คอยล์  
MSFG-24/42-50/60-DS-OD  
หมายเลขชิ้นส่วน: 34412

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                         |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                 | ไม่มี                                                              |
| เวลาหุบขึ้นต่ำ                         | 10 ms                                                              |
| รอบการทำงาน                            | 100%                                                               |
| ตัวประกอบกำลัง $\cos \{\phi\}$         | 0.7                                                                |
| ลักษณะขดลวด                            | 24VDC: 4.5W<br>42 V AC: 50/60 Hz, กระแสไฟเข้า 9.0 VA, กำลัง 7.0 VA |
| ความผันผวนของความถี่ที่อนุญาต          | +/- 5 %                                                            |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | +/- 10 %                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-C1-L                                                     |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...40 °C                                                      |
| แรงบิดขั้นแน่นสูงสุดของปลั๊กช็อกเก็ต   | 0.4 Nm                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 55 g                                                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803                                       |
| ประเภทของรีด                           | ด้วยน็อตเกลียว                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                             |
| วัสดุของโซลินอยด์คอยล์                 | เทอรโมเซต<br>ทองแดง<br>เหล็ก                                       |
| วัสดุที่เคลือบ                         | ทองแดง                                                             |