



# วาล์วคันโยก VHER-P-H-B43C-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 3515361

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 4/3 ปิดแล้ว                                                                                       |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ด้วยตนเอง                                                                                         |
| ความกว้าง                                                     | 66 mm                                                                                             |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1150 l/min                                                                                        |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | G1/4                                                                                              |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0 bar...10 bar                                                                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน                                 | ดูดฝุ่นที่จุดเชื่อมต่อ 3 . เท่านั้น<br>ในการใช้งานแรงดันคู แรงดันที่พอร์ต 1 ต้องสูงกว่าที่พอร์ต 3 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | วาล์วแบบหมุน                                                                                      |
| ความกว้างปกติ                                                 | 8 mm                                                                                              |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                                                                        |
| ข้อมูลการใช้งาน                                               | สั่งงานด้วยมือเท่านั้น                                                                            |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | สามารถล็อกด้วยอุปกรณ์เสริม                                                                        |
| หลักการปิดผนึก                                                | แข็ง                                                                                              |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                                                                            |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                                        |
| ไม่ทับซ้อนกัน                                                 | ใช่                                                                                               |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                                                 |
| ป้องกันการระเบิด                                              | โซน 2 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX)                                                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| การกระตุ้นแรงบิด                                              | 2 Nm                                                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 435 g                                                                                             |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>มีรูทะลุ<br>ทางเลือก:                                                    |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/4                                                                                              |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                 |
|-------------------|------------------------|
| ข้อต่อลม 2        | G1/4                   |
| ข้อต่อลม 3        | G1/4                   |
| ข้อต่อลม 4        | G1/4                   |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซีลวัสดุ          | NBR                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA                     |
| วัสดุกันโยก       | ปะ                     |