

Montažni držač MS6-WR-F1A-B

Broj dela: 8176696

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	90 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navrtke	Aluminijumska legura za obradu
Materijal ugaonika	visokolegirani čelik, nerđajući