


PE converter PE-1000

หมายเลขชิ้นส่วน: 3719

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ได้มาตรฐาน	EN 60947-5-1
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การวัดค่าที่เปลี่ยนแปลง	ความดันสัมผัส
วิธีการวัด	ตัวแปลงแรงดันลม-ไฟฟ้า
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
สวิตช์เชิงเอาต์พุต	ติดต่อ
ฟังก์ชันการสลับ	ค่าเทรชโฮลด์ที่มีฮิสเทรีซิสคงที่
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	ตัวเปลี่ยน
จุดเปิดเครื่อง	0.05 bar
จุดปิดสวิตช์	0.05 bar
แมกซ์ แรงดันเอาต์พุตสวิตช์ AC	250 V
แมกซ์ แรงดันเอาต์พุตสวิตช์ DC	250 V
หมวดหมู่การใช้โหลดอุปนัย	AC-14 DC-13
การใช้งานหมวดหมู่โหลดโอห์ม	AC-12 DC-12
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 คอร์ สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
ความยาวสายเคเบิล	1 m
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
พอร์ทลม	M5
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	230 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ อลูมิเนียมอนไดซ์
ตัวเลือกการตั้งค่า	ตั้งถาวร
ระดับการป้องกัน	IP62
แรงดันฉนวน	2 kV
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับมลพิษ	3