

# ซอฟต์แวร์สตาร์ทวาล์ว

## MS6-DE

หมายเลขชิ้นส่วน: 527686

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                                                                                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                                                                                            |
| แมนนวลเทส                                                     | Detenting<br>คล้า                                                                                                                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตำแหน่งลูกสูบ                                                                                                                                         |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                                                                                               |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | นำร่อง                                                                                                                                                |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                                                                                                                                 |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                                                                                            |
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 2/2                                                                                                                                                   |
| ระดับความดัน                                                  | พร้อมเซ็นเซอร์ความดัน                                                                                                                                 |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                                                                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 4 bar...18 bar                                                                                                                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 2600 l/min...6450 l/min                                                                                                                               |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                                                                                                                  |
| อนุญาต                                                        | c UL - ได้รับการยอมรับ (OL)<br>c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)                                                                                         |
| ป้าย KC                                                       | เคซี อีเอ็มซี                                                                                                                                         |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)                | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งป้องกันก่อกวนของสหภาพยุโรป (ATEX)<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                  |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)                       | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ UK EX<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU                               | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (สหราชอาณาจักร)                                                                                                                 |
| ป้องกันการระเบิด                                              | โซน 2 (ATEX)<br>โซน 2 (UKEX)<br>โซน 22 (ATEX)<br>โซน 22 (UKEX)                                                                                        |
| หมวด ATEX สำหรับก๊าซ                                          | ครั้งที่สอง 3G                                                                                                                                        |
| หมวด ATEX สำหรับฝุ่น                                          | ครั้งที่สอง 3D                                                                                                                                        |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)                              | Ex nA IIC T4 X Gc                                                                                                                                     |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                  | Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X                                           |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด               | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                                        |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 680 g                                                                 |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | รูปร่าง C<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803<br>ดีไซน์สีเหลี่ยม |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                     | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                     |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                                                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                                        |