


**ตัวกรอง**  
**MS6-LF-1/4-ERM**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 529631

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                            |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                                             | 40 µm                                                        |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | หมุนด้วยมือ                                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวกรองพร้อมชุดแยกน้ำด้วยระบบแรงเหวี่ยง                      |
| ป้องกันถั่ว                                                   | ตะกร้าพลาสติกป้องกัน                                         |
| ระดับการแยกคอนเดนเสท                                          | 75 %                                                         |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0 bar...20 bar                                               |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 2500 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                   |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| ขนาดร่อง                                                      | 40 µm                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 600 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G1/4                                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G1/4                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                                          |
| ตัวกรองวัสดุ                                                  | วิชาพลศึกษา                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| เปลือกวัสดุ                                                   | PC                                                           |
| แผ่นแยกวัสดุ                                                  | POM                                                          |

