



# เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 532642

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลาवाल                      | 0.95 mm                                        |
| กว้าง                                         | 14 mm                                          |
| ประเภทของตัวเก็บเสียง                         | เปิดใจ                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอีเจ็คเตอร์                             | ค่าเริ่มต้น<br>ความดันลบสูง                    |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                              | วาล์วพัลส์อีเจ็คเตอร์ลม<br>ท้อไอเสียเปิด       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัว T                                          |
| แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด | 3 bar                                          |
| แรงดันใช้งาน                                  | 1 bar...8 bar                                  |
| แรงดันใช้งานสูงสุด สุญญากาศ                   | 3.5 bar                                        |
| สุญญากาศสูงสุด                                | 93 %                                           |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน                  | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ          | 21.8 l/min                                     |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ           | 0.96 s                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 0 °C...60 °C                                   |
| คำแนะนำการทำความสะอาด                         | น้ำสบู่                                        |
| ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ       | 71 dB(A)                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                            | 0.5 Nm                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 50 g                                           |
| ประเภทของรัด                                  | มีรูทะลุ<br>พร้อมราง DIN<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| ข้อต่อลม 1                                    | G1/8                                           |
| ข้อต่อลม 3                                    | ท้อไอเสียเปิด                                  |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                          | G1/8                                           |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า                       |
|----------------------|------------------------------|
| วัสดุเกี่ยวเชื่อมต่อ | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไตซ์ |
| วัสดุหมายเหตุ        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS       |
| ซีลวัสดุ             | NBR                          |
| วัสดุของหัวจับ       | ปอม                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย    | PA เสริมแรง<br>POM เสริมแรง  |
| วัสดุเก็บเสียง       | PE                           |
| วัสดุสกรู            | เหล็ก                        |
| วัสดุหัวฉีด          | โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด        |