


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-1/8-QB-1/4-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 534658

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย
ข้อต่อลม 1	QB-1/4
ข้อต่อลม 2	1/8 NPT
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้ พร้อมเกลียวนอก
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	37.9 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ	29.2 cfm...38.7 cfm
อุณหภูมิโดยรอบ	32 °F...140 °F
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-13.8 psi...116 psi
มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	61.9 cfm
มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	62 cfm...64.2 cfm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	32 °F...140 °F
แรงบิดกระชับสูงสุด	5.2 ft-lbf
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.7 oz
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สกรูกลางวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
ปลั๊กแหวนวัสดุ	ปอม
หัวเป็นสนวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
สกรูปรับวัสดุ	ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
วัสดุข้อต่อหมุน	PBT เสริมแรง