

# น้ำมันหล่อลื่น MS12N-LOE

หมายเลขชิ้นส่วน: 535044

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 12                                              |
| ซีรีส์                                 | MS                                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง +/- 5°                                  |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...16 bar                                  |
| การไหลขั้นต่ำสำหรับฟังก์ชันการหล่อลื่น | 400 l/min                                       |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:::-]  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                  |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                  |
| ความหนืดของน้ำมัน                      | ISO VG 32                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                    |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                  |
| เปลือกวัสดุ                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |