


# Linear/swivel clamp CLR-16-20-R-P-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 535437

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ระยะชักทั้งหมด                                        | 30 mm                                                      |
| Øลูกสูบ                                               | 16mm                                                       |
| เกลียวก้านลูกสูบ                                      | M4                                                         |
| มุมหมุน                                               | 90 องศา +/- 4 องศา                                         |
| ระยะจับ                                               | 20 mm                                                      |
| การทำให้หมด ๗                                         | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                                                 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก                       |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                     | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                    |
| ทิศทางการทะ                                           | ขวา                                                        |
| แรงดันใช้งาน                                          | 2 bar...10 bar                                             |
| ฟังก์ชัน                                              | การแสดงคู่                                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                                        | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                       | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -10 °C...80 °C                                             |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.2 MPa (2 บาร์, 29 psi) | 17 N                                                       |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.4 MPa (4 บาร์, 58 psi) | 36 N                                                       |
| แรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 53 N                                                       |
| แรงบิดขั้นสูงสุดของสกรูนิ่วหนีบ                       | 3 Nm                                                       |
| แรงจับยึดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)         | 90 N                                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                      | 190 g                                                      |
| ประเภทของรัด                                          | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ทลม                                               | M5                                                         |
| สกรูปลดคอว์สต์                                        | เหล็ก<br>ชุบสังกะสี                                        |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                              |
|-------------------|-------------------------------------|
| วัสดุหุ้ม         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>เคสือบ      |
| ซีลวัสดุ          | NBR<br>TPE-U (PU)                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์โนไคซ์ |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง         |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>สไลด์โนไคซ์ |