



# โซลินอยด์วาล์ว

## MDH-5/3E-3/4-D-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 14547



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 5/3 ช่องระบายอากาศ                                       |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                    |
| ความกว้าง                                                     | 76 mm                                                    |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 4800 l/min                                               |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 G3/4           |
| แรงดันใช้งาน                                                  | ทางขดลวดแม่เหล็กต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก<br>3 bar...16 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                          |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                  |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65                                                     |
| ความกว้างปกติ                                                 | 18 mm                                                    |
| ขั้ว                                                          | 82 mm                                                    |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                               |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                               |
| ได้มาตรฐาน                                                    | ISO 5599-1                                               |
| แมนนวลทดสอบ                                                   | คลำ                                                      |
| รหัส ISO                                                      | 457                                                      |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | น้ำร้อน                                                  |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                                    |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                               |
| ทับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                        |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 290 ms                                                   |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 85 ms                                                    |
| สื่อบุปฏิบัติการ                                              | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อบุปฏิบัติการ/ควบคุม                      | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                           |
| ระดับความดันเสียง                                             | 85 dB(A)                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...50 °C                                           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 2600 g                                                   |

| ลักษณะเฉพาะ                   | มูลค่า                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ประเภทของรัด                  | บนแผ่นเชื่อมต่อ<br>ด้วยรูทะลุและสกรู      |
| การเชื่อมต่อควมคุมอากาศออก 82 | M5                                        |
| การเชื่อมต่อควมคุมอากาศออก 84 | M5                                        |
| ข้อต่อลม 1                    | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 |
| ข้อต่อลม 2                    | ฐานรองวาล์ว,ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1  |
| ข้อต่อลม 3                    | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 |
| ข้อต่อลม 4                    | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 |
| ข้อต่อลม 5                    | แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 |
| วัสดุหมายเหตุ                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ซีลวัสดุ                      | NBR                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย             | อลูมิเนียม                                |