

วาล์วแรงน้ำมันในคาบูเรเตอร์

GRO-M5-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 151214

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 2	M5
องค์ประกอบการปรับ	สกรูน็อต
ประเภทของรัด	การติดตั้งแผงด้านหน้า มีรูทะลุ ทางเลือก:
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	105 l/min
แรงดันใช้งาน	0 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ความกว้างปกติ	2 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	19 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
สกรูปรับวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุน็อต	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ปลอกแขนวัสดุ	POM