

# ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMEB-1-230AC-2.5

หมายเลขชิ้นส่วน: 151690

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                                                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                      | 125 g                                                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1                                   | เต้ารับ ตามมาตรฐาน EN 175301-803 แบบฟอร์ม C                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                         | สี่เหลี่ยม                                                                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ               | กระป๋อง                                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต้ารับสายเคเบิล                 | มุม                                                                              |
| จุดการเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 หมายถึงเกี่ยวกับเต้าเสียบสายไฟ | 90°                                                                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ                    | 3                                                                                |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด                        | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2.5                                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ             | ปลายเปิด                                                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ                    | 3                                                                                |
| แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC                          | 230 V                                                                            |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                                    | 4 kV                                                                             |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                              | ปัจจุบัน                                                                         |
| ความยาวสายเคเบิล                                      | 2.5 m                                                                            |
| คุณสมบัติสาย                                          | ค่าเริ่มต้น                                                                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล                     | 5.2 mm                                                                           |
| การประกอบสายเคเบิล                                    | 3 x 0.5 มม. <sup>2</sup>                                                         |
| ปลายสาย                                               | ปลอกโลหะ                                                                         |
| ระดับการป้องกัน                                       | IP65<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -20 °C...80 °C                                                                   |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)        | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป               |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)             | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| ระดับมลพิษ                                            | 3                                                                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                       | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                    |
| วัสดุปลอกสาย                                          | พีวีซี                                                                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | PA66-GF30                                                                        |
| ซีลวัสดุ                                              | NBR                                                                              |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า               |
|----------------------|----------------------|
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | โลหะผสมทองแดงชุบเงิน |