


**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**ADVU-20-20-P-A**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 156517

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| อับ                                                | 20 mm                                                   |
| Øลูกสูบ                                            | 20 มม.                                                  |
| การทำให้หมด ๑                                      | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                  | ตามต้องการ                                              |
| ฟังก์ชัน                                           | การแสดงคู่                                              |
| ปลายก้านลูกสูบ                                     | ด้ายภายใน                                               |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                            | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ                                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                  | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                 |
| ตัวแปร                                             | ก้านลูกสูบด้านเดียว                                     |
| แรงดันใช้งาน                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                                     | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม             | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -20 °C...80 °C                                          |
| พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด                      | 0.14 J                                                  |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึกลับ | 141 N                                                   |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า   | 188 N                                                   |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                             | 20 g                                                    |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.            | 6 g                                                     |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                     | 149 g                                                   |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                  | 23 g                                                    |
| ประเภทของรัด                                       | มีรูกะลุม<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:             |
| พอร์ทกลม                                           | M5                                                      |
| สกรูปลอกคอวัสดุ                                    | เหล็กชุบสังกะสี                                         |
| วัสดุหุ้ม                                          | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                                    |
| วัสดุซิลไดนามิก                                    | NBR<br>TPE-U (PU)                                       |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                      |
|-------------------|-----------------------------|
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอะลูมิเนียมดัด       |