


ชุดเกียร์ EMGA-60-P-G3-SAS-55

หมายเลขชิ้นส่วน: 552188

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	55 mm
ฟันเฟือง	0.17 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	3:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	22 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.135 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	35.2 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	98 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	2.3 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	900 g
โหลดเพลากลั่นที่อนุญาต	500 N
โหลดเพลารัดที่อนุญาต	400 N
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	60G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	55A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS