

โรตารีโมดูล
ERMB-25
หมายเลขชิ้นส่วน: 552707

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	โมดูลโรตารีระบบเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมสายพานฟันเฟือง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
มุมการหมุน	ไม่มีที่สิ้นสุด
อัตราทดเกียร์	4:1
ความแม่นยำในการทำซ้ำ	$\pm 0.03^\circ$
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิต่ำ
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	0.5 kgm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1460 g
เฟืองขับ Ø	8 mm
ระยะห่างระหว่างฟันเฟือง	3 mm
ความเร็วในการส่งออกสูงสุด	300 rpm
ความเร็วในการป้อนข้อมูลสูงสุด	1200 rpm
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	8.8 Nm
แรงบิดสูงสุดของไดรฟ์	2.2 Nm
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.18 Nm
ระดับการป้องกัน	IP20
ระดับความดันเสียง	49 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมอัดฉีด อะโนไดซ์
เพลาส่งออกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัดฉีด อะโนไดซ์
เพลาชับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมอัดฉีด อะโนไดซ์
วัสดุเชื่อมต่อ	โพลีคาร์บอเนตกับใยแก้ว