


แกนลิเนียร์ไฟฟ้า

EGC-120- -FA

หมายเลขชิ้นส่วน: 558866

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	50 mm...8500 mm
ขนาด	120
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
อัตราเร่งสูงสุด	50 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	5 m/s
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกักกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ระดับพื้นที่ 2 เกรด lx	4620000 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 ly	5650000 mm ⁴
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	6890 N
แรง Fz สูงสุด	6890 N
ความต้านทานการที่ไม่มีโหลดสูงสุด	15 N
Max Moment Mx	144 Nm
แรงบิดสูงสุด My	380 Nm...680 Nm
Max Moment Mz	380 Nm...680 Nm
แรงสูงสุด Fy แกนโดยรวม	6890 N
แรงสูงสุด Fz แกนโดยรวม	6890 N
แรงบิดสูงสุด Mx แกนโดยรวม	144 Nm
แรงบิดสูงสุด My แกนโดยรวม	380 Nm...680 Nm
แรงบิดสูงสุด Mz แกนโดยรวม	380 Nm...680 Nm
โมเมนต์แรงบิดของความเฉื่อย It	2680000 mm ⁴
ชุดล้อการเชื่อมต่อแบบนิวเมติก	M5
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด อโนไดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
โปรไฟล์ฝาครอบวัสดุ	ส่วน
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด อโนไดซ์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุรางน้ำ	เหล็ก
วัสดุราง	เหล็ก
สไลด์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์