

# Guide unit EAGF-V2-KF-100-320

หมายเลขชิ้นส่วน: 1725852

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ขนาด                                                  | 100                               |
| อับ                                                   | 320 mm                            |
| พลิกกลับ                                              | 0 µm                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                     | ตามต้องการ                        |
| แนะนำ                                                 | คู่มือลูกหมุนเวียน                |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                               | แนะนำ                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                       | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B2-L                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                        | -20 °C...80 °C                    |
| แมกซ์ ฟอร์ซ Fy                                        | 2300 N                            |
| แรงสูงสุด Fy คงที่                                    | 3120 N                            |
| แรง Fz สูงสุด                                         | 2300 N                            |
| แรงสูงสุด Fz คงที่                                    | 3120 N                            |
| Max Moment Mx                                         | 198 Nm                            |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่                                | 268 Nm                            |
| แรงบิดสูงสุด My                                       | 197 Nm                            |
| Max. moment My static                                 | 267 Nm                            |
| Max Moment Mz                                         | 197 Nm                            |
| แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่                                | 267 Nm                            |
| แรงเคลื่อนตัว                                         | 40 N                              |
| การเคลื่อนที่มวล                                      | 8586 g                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                      | 15695 g                           |
| จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จังหวะ 0 มม.           | 47 mm                             |
| จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ต่อจังหวะ 10 มม. | 3.6 mm                            |
| ประเภทของรัด                                          | ด้วยเกลียวใน                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ                                 | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด<br>อนโนไดซ์  |
| แผ่นแอกวัสดุ                                          | เหล็ก                             |