


# วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-1/8-QS-6-D

หมายเลขชิ้นส่วน: 193144

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                              | มูลค่า                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                            | ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย                     |
| ข้อต่อลม 1                                                               | QS-6                                           |
| ข้อต่อลม 2                                                               | G1/8                                           |
| องค์ประกอบปรับ                                                           | สกรูหัวผ่า                                     |
| ประเภทของรัด                                                             | ขันสกรูได้                                     |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางไหล                                   | 185 l/min                                      |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ                                    | 160 l/min...240 l/min                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                           | -10 °C...60 °C                                 |
| การจำแนกทางทะเล                                                          | ดูใบรับรอง                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                                        | ตามต้องการ                                     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์                                       | 0.2 bar...10 bar                               |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการไหลควบคุมทิศทาง 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi) | 370 l/min                                      |
| มาตรฐานอัตราการไหลในทิศทางไม่ย้อนกลับ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)  | 330 l/min...390 l/min                          |
| สื่อปฏิบัติการ                                                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                                   | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14                            | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิปานกลาง                                                          | -10 °C...60 °C                                 |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                                                     | 3 Nm                                           |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย                                         | ± 10 %                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                                         | 22 g                                           |
| จุดเกลียววัสดุ                                                           | โลหะผสมอลูมิเนียมอัด                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                                                                 | NBR                                            |
| ปลอยแหวนวัสดุ                                                            | ปอม                                            |

| ลักษณะเฉพาะ        | มูลค่า                   |
|--------------------|--------------------------|
| สกรูปรับวัสดุ      | ทองเหลือง                |
| วัสดุเชื่อมต่อหมุน | สังกะสีหล่อ<br>chromated |