


# เครื่องกำเนิดสุญญากาศ VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-R01

หมายเลขชิ้นส่วน: 193569

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดที่กำหนด หัวฉีดลวาล                       | 0.45 mm                                        |
| กว้าง                                         | 10 mm                                          |
| ประเภทของตัวเก็บเสียง                         | เปิดใจ                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ลักษณะอีเจ็คเตอร์                             | สุญญากาศสูง<br>ค่าเริ่มต้น                     |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                              | ท่อไอเสียเปิด                                  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัว T                                          |
| แรงดันใช้งานสำหรับการไหลของปริมาณการดูดสูงสุด | 2.1 bar                                        |
| แรงดันใช้งาน                                  | 1 bar...8 bar                                  |
| แรงดันใช้งานสูงสุด สุญญากาศ                   | 4.5 bar                                        |
| สุญญากาศสูงสุด                                | 88 %                                           |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน                  | 6 bar                                          |
| ปริมาณการดูดสูงสุดที่ความดันบรรยากาศ          | 6.2 l/min                                      |
| เวลาเต็มอากาศที่แรงดันใช้งานที่ระบุ           | 4.8 s                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | ไม่สามารถทำน้ำมันได้                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 0 °C...60 °C                                   |
| ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ       | 53 dB(A)                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | 0 °C...60 °C                                   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                            | 0.5 Nm                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 15 g                                           |
| ประเภทของรัด                                  | มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม                  |
| ข้อต่อลม 1                                    | QS-4                                           |
| ข้อต่อลม 3                                    | ท่อไอเสียเปิด                                  |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                          | QS-4                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                                      | NBR                                            |
| วัสดุของหัวจับ                                | ปอม                                            |

| ลักษณะเฉพาะ           | มูลค่า                  |
|-----------------------|-------------------------|
| วัสดุที่อยู่อาศัย     | POM เสริมแรง            |
| วัสดุเก็บเสียง        | PE                      |
| วัสดุหัวฉีด           | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด    |
| การเชื่อมต่อสกรูวัสดุ | ทองเหลือง<br>ชุบนิกเกิล |