

# ข้อต่อลม CQ-1-28H

หมายเลขชิ้นส่วน: 194589

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 23 mm                                          |
| ประเภทของซีลบนเดือยขันเกลียว           | แหวนปิดผนึก                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                              |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...7 bar                              |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...70 °C                                 |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 62.5 Nm                                        |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 200 g                                          |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1                                   |
| ข้อต่อลม 2                             | ตัวรับ CQ-28                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลือง                                      |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                            |
| ส่วนเคลือบผิววัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |