


**โมดูลอินพุต**  
**CPX-8DE**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 195750

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                        | มูลค่า                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง                             | (รวมถึงบล็อกเชื่อมต่อและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ)<br>50 มม. x 107 มม. x 50 มม           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                   | 39 g                                                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                     | -5 °C...50 °C                                                                        |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                               | -20 °C...70 °C                                                                       |
| ระดับการป้องกัน                                    | ขึ้นอยู่กับบล็อกการเชื่อมต่อ                                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                    | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ<br>(ในสภาพพร้อมติดตั้ง)                                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ             | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                  | PA เสริมแรง<br>PC                                                                    |
| จอแสดงผล LED                                       | การตรวจสอบ 1 กลุ่ม<br>8 สถานะช่อง                                                    |
| การวินิจฉัย                                        | ลัดวงจร/โอเวอร์โหลดต่อช่องสัญญาณ                                                     |
| การกำหนดพารามิเตอร์                                | อินพุต debounce time<br>เวลาขยายสัญญาณ<br>พฤติกรรมหลังไฟฟาลัดวงจร<br>โมดูลการตรวจสอบ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                        | 18 V...30 V                                                                          |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                                | 24 V                                                                                 |
| การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย | พิมพ์. 15mA                                                                          |
| จำนวนทางเข้า                                       | 8                                                                                    |
| ลักษณะอินพุต                                       | IEC1131-T2                                                                           |
| เปลี่ยนระดับ                                       | สัญญาณ 0: <= 5 V<br>สัญญาณ 1: >= 11 V                                                |
| การสลับอินพุตลอจิก                                 | PNP (สวิตช์บวก)                                                                      |
| อินพุต debounce time                               | 3 ms (0.1 ms, 10 ms, กำหนดค่าได้ 20 ms)                                              |
| สูงสุด อินพุตปัจจุบันทั้งหมดต่อโมดูล               | 1 A                                                                                  |
| ช่องแยกไฟฟ้า - ช่อง                                | ไม่                                                                                  |
| ช่องแยกไฟฟ้า - บัสภายใน                            | ไม่                                                                                  |
| ฟิวส์ป้องกัน (ไฟฟาลัดวงจร)                         | ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ภายในต่อโมดูล                                                     |