


# โซลินอยด์วาล์ว VSNC-F-P53U-MD-G14-FN

หมายเลขชิ้นส่วน: 577270

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | ระบายอากาศ 5/3                                                               |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ไฟฟ้า                                                                        |
| ความกว้าง                                                     | 32 mm                                                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 950 l/min                                                                    |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | ทางขดลวดแม่เหล็กต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก<br>0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ตัวเลื่อนลูกสูบ                                                              |
| รีเซ็ตประเภท                                                  | สปริงกล                                                                      |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                                        | DNVGL-TAA000011J                                                             |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คืนแรงได้                                                                    |
| หลักการปิดผนึก                                                | อ่อน                                                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                   |
| ได้มาตรฐาน                                                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                         |
| แมนนวลเทส                                                     | Detenting<br>คล้า                                                            |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | น้ำร้อน                                                                      |
| ควบคุมการจ่ายอากาศ                                            | ภายใน                                                                        |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                   |
| กับซ้อนกัน                                                    | ความคุ้มครองที่ดี                                                            |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                                            | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                            |
| ค่าช                                                          | 0.5                                                                          |
| ค่า C                                                         | 2.1 l/sbar                                                                   |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                                | 103 ms                                                                       |
| สลับเวลาเปิด                                                  | 23 ms                                                                        |
| เปลี่ยนเวลา                                                   | 55 ms                                                                        |
| รอบการทำงาน                                                   | 100%                                                                         |
| ลักษณะขดลวด                                                   | ดูโซลินอยด์เพื่อสั่งซื้อแยกต่างหาก                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                    |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                   |
|----------------------------------------|--------------------------|
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L           |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 450 g                    |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุ                 |
| ที่ระบายอากาศ                          | ไม่ยึด                   |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4                     |
| ข้อต่อลม 2                             | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ข้อต่อลม 3                             | G1/4                     |
| ข้อต่อลม 4                             | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
| ข้อต่อลม 5                             | G1/4                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด     |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กกล้าไร้สนิม         |