

ท่อพลาสติกเกลียว PUN-6X1-S-6-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 197607

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระยะเวลาในการทำงาน	6 m
นอก Ø	6 mm
ความยาวบล็อกลอก	1.214 m
Øภายใน	4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่คดเคี้ยว	46 mm
จำนวนรอบ	168
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	350 g
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม. สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 4 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น [สำเนา] สำหรับปลั๊กอินเกลียวเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเป็น 4-mm
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)