

เซอร์โวมอเตอร์ EMME-AS-60-M-LS-AS

หมายเลขชิ้นส่วน: 2089730

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...40 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 90 %
ได้มาตรฐาน	IEC 60034
ชั้นป้องกันฉนวน	F
ระดับการออกแบบตามมาตรฐาน EN 60034-1	S1
ระดับการป้องกัน	IP21
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้า	ปลั๊ก
วัสดุหุ้มเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC, ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	360 V
แรงดันไฟฟ้า DC	360 V
ประเภทสวิตช์เชิงโซลัน	ติดดาวด้านใน
จำนวนคู่ขั้ว	3
แรงบิดคอก	1.5 Nm
พิกัดแรงบิด	1.2 Nm
แรงบิดสูงสุด	6 Nm
ความเร็วการหมุนปกติ	3000 rpm
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4925 rpm
จัดอันดับเครื่องยนต์กำลัง	380 W
กระแสไฟหยุดนิ่งต่อเนื่อง	1.8 A
กระแสมอเตอร์ปกติ	1.5 A
กระแสสูงสุด	7.2 A
ค่าคงที่มอเตอร์	0.8 Nm/A

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เฟสเฟสคงที่แรงดัน	51.7 mVmin
ความต้านทานขดลวดเฟสต่อเฟส	9.8 Ohm
ตัวเหนี่ยวนำขดลวดเฟสต่อเฟส	16.8 mH
โมเมนต์เอากำพุทรวมของความเฉื่อย	0.413 kgcm ²
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1850 g
โหลดเพลากันก๊อญญาต	54 N
โหลดเพลารคมีก๊อญญาต	270 N
เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	Encoder หมุนเพียงครั้งเดียว
อินเทอร์เฟซตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์	HIPERFACE®
หลักการวัดเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์	capacitive
Rotor position sensor, sinusoidal/cosinusoidal periods per revolution	16
ความละเอียดของตัวเข้ารหัสตำแหน่งโรเตอร์โดยทั่วไป	12 bit
ความแม่นยำเชิงมุมของเซ็นเซอร์ตำแหน่งโรเตอร์ทั่วไป	20 arcmin
MTTFd ส่วนประกอบย่อย	340 ปี, เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งโรเตอร์