

ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-145-D100-120G-188-S1
หมายเลขชิ้นส่วน: 2803622

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	145
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	2270 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	2 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	50 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12100 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D100B
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	120G
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS