



# วาล์วคั่นโยก

## VHER-H-B43C-N18

หมายเลขชิ้นส่วน: 3488212

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                 | 4/3 ปิดแล้ว                                                                                       |
| ประเภทการดำเนินการ                                            | ด้วยตนเอง                                                                                         |
| ความกว้าง                                                     | 51 mm                                                                                             |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 600 l/min                                                                                         |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | NPT1/8-27                                                                                         |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0 bar...10 bar                                                                                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน                                 | ดูดฝุ่นที่จุดเชื่อมต่อ 3 . เท่านั้น<br>ในการใช้งานแรงดันคู แรงดันที่พอร์ต 1 ต้องสูงกว่าที่พอร์ต 3 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | วาล์วแบบหมุน                                                                                      |
| ความกว้างปกติ                                                 | 6 mm                                                                                              |
| ฟังก์ชันการระบายอากาศ                                         | คันเร่งได้                                                                                        |
| ข้อมูลการใช้งาน                                               | สั่งงานด้วยมือเท่านั้น                                                                            |
| หลักการปิดผนึก                                                | แข็ง                                                                                              |
| ประเภทการกระตุ้น                                              | โดยตรง                                                                                            |
| ทิศทางการไหล                                                  | กลับไม่ได้                                                                                        |
| ไม่ทับซ้อนกัน                                                 | ใช่                                                                                               |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                                        | พร้อมอุปกรณ์เสริม                                                                                 |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -20 °C...80 °C                                                                                    |
| การกระตุ้นแรงบิด                                              | 0.9 Nm                                                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 260 g                                                                                             |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>มีรูทะลุ<br>ทางเลือก:                                                    |
| ข้อต่อลม 1                                                    | NPT1/8-27                                                                                         |
| ข้อต่อลม 2                                                    | NPT1/8-27                                                                                         |
| ข้อต่อลม 3                                                    | NPT1/8-27                                                                                         |
| ข้อต่อลม 4                                                    | NPT1/8-27                                                                                         |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                 |
|-------------------|------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซีลวัสดุ          | NBR                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ         |
| วัสดุคั่นโยก      | อลูมิเนียมหล่อ         |