

บอลวาล์ว
VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4762854

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	ปลายเชื่อมตาม ASME-BPE
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F1012
ภายใน	97.5 mm
ขนาดที่กำหนดDN	100
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	16
แรงบิดเบรกของวาล์วที่แรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	170 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ASME BPE ISO 5211
ปานกลาง	ไอน้ำ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...200 °C
กระแสKv	1641 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
วัสดุที่อยู่อาศัย	หล่อสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4409
วัสดุซีลที่นั่ง	PTFE, แบบปรับแต่ง

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีลวัสดุ	FPM ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	หล่อสแตนเลส
วัสดุลูกบอลหมายเลข	1.4409
เพลารั้ววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เพลารั้วหมายเลขวัสดุ	1.4401
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16180 g
อนุญาต	3-A สุขาภิบาล CRN
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งอุปกรณ์แรงดันของสหภาพยุโรป
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ