



**กระบอกลมแบบคอมแพค**  
**DPDM-Q-20-25-PA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 4840817

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                          | มูลค่า                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| อับ                                                  | 25 mm                                          |
| Øลูกสูบ                                              | 20 มม.                                         |
| การทำให้หมด ๆ                                        | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                    | ตามต้องการ                                     |
| ฟังก์ชัน                                             | การแสดงคู่                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                              | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>หลอดโปรไฟล์            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                                    | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                        |
| ตัวแปร                                               | ก้านลูกสูบด้านเดียว                            |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                                | แกนประคองพร้อมโยค                              |
| แรงดันใช้งาน                                         | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar             |
| สื่อปฏิบัติการ                                       | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม               | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                      | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ               | VDMA24364-B2-L                                 |
| คลาสคลีนรูม                                          | คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                       | -10 °C...80 °C                                 |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)              | 188 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ | 158 N                                          |
| แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า     | 188 N                                          |
| ย้ายมวลที่จังหวะ 0 มม.                               | 46 g                                           |
| มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.              | 4.6 g                                          |
| น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.                       | 140 g                                          |
| น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.                    | 22.5 g                                         |
| ประเภทของรัด                                         | มีรูทะลุ<br>ด้วยเกลียวใน<br>ทางเลือก:          |
| พอร์กลม                                              | M5                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                        | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุหุ้ม                                            | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| ซีลวัสดุ                                             | TPE-U (PU)                                     |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                |
|-------------------|---------------------------------------|
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง           |