


แองเกิลซีทวาล์ว

VZX-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8060546

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วกันวาล์วพร้อมตัวกระตุ้นเมมเบรน
ประเภทการดำเนินการ	นิวเมติก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
การเชื่อมต่อสาย	ซีทเก็ตเกลียว 1 NPT ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 1.20.1
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้ ได้บ่าวาล์ว สำหรับตัวกลางที่เป็นก๊าซและของเหลว
ความดันปานกลาง	0 MPa...3 MPa 0 bar...30 bar
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	ควบคุมจากภายนอก
พอร์ตกลม	เกลียวด้านใน G1/8
แรงดันใช้งาน	0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
ปานกลาง	ไอน้ำ น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่ ก๊าซเฉื่อย น้ำมันแร่ น้ำ กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm ของเหลวที่เป็นกลาง
ระเบียบของสื่อ	เปิด/ปิดการทำงาน
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ความหนืดสูงสุด	600 mm ² /s
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...180 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
กระแส kv	23.6 m ³ /h
การใช้งานกลางแจ้ง	สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัววาล์ววัสดุ	หล่อสแตนเลส
ตัววาล์วหมายเลขวัสดุ	ASTM A351-CF3M
ซีลวัสดุ	NBR
ซีลแกมหมุนวัสดุ	ไฟเบอร์
วัสดุซีลที่ฝัง	PTFE
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6780 g
อนุญาติ	CRN
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	TÜV 968/V 1039.01/20
Safety integrity level (SIL)	SIL2
PFH	1.36E-07
PFD	0.000595
ขนาดไดรฟ์	90 mm
ฮับ	26 mm
ฟังก์ชันการควบคุม	ฤดูใบไม้ผลิปิด NC
การตรวจจับตำแหน่ง	พร้อมจอแสดงผลเชิงกล
วัสดุของตัวเรือนไดรฟ์	หล่อสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4408
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุหุ้ม	หล่อสแตนเลส