


กริปเปอร์รูปร่างปรับได้ DHEF-20-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8092533

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
Inverting cap version	ค่าเริ่มต้น
ฮับ	66 mm
นาคี. เส้นผ่านศูนย์กลางจับ	12 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่จับได้	38 mm
ประเภทไดรฟ์	นิวเมติก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
ฟังก์ชันกริปเปอร์	ปรับตัวได้
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	หมวกทรง ลำดับการเคลื่อนไหวที่ถูกบังคับ
แนะนำ	ตัวรับพื้นฐาน
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ความคลาดเคลื่อนในการยึดจับ	±4 มม.
ความคลาดเคลื่อนในการจัดวาง	±2 มม.
ไดรฟ์แรงดันใช้งาน	1 bar...8 bar
ฝาปิดแรงดันใช้งาน	0.07 bar...0.1 bar
ฝาแรงดันระเบิด	0.3 bar
อัตราการไหลที่แนะนำสำหรับตัวควบคุมแรงดัน	10 l/min
แมกซ์ กริปเปอร์ความถี่ในการทำงาน	1 Hz
เวลาวิ่งเข้า	290 ms
เวลาออก	270 ms
ความเร็วสูงสุดโดยไม่มีวัตถุที่จับ	290 mm/s
ความเร็วสูงสุดเมื่อยึดจับ	120 mm/s
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	1.29 kgcm ²
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สว่างหน้า	158 N

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ	189 N
แรงตามขวางแบบไดนามิกที่ระยะยื่นสูงสุด	2.3 N
แรงสัมผัสบนวัตถุที่จับ	20 N
แรงยึดคงที่ขนานกับแกนของกริปเปอร์	26 N
แรงยึดคงที่ตั้งฉากกับแกนของกริปเปอร์	45 N
พลังงานกระแทกในตำแหน่งสิ้นสุด	0.1 J
คู่มือมูลค่า payload	1 kg
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	475 g
การเคลื่อนที่มวล	60 g
หมายเหตุเกี่ยวกับมวลที่เคลื่อนที่	ไม่มีฝาปิดแบบจับยึด
ประเภทของรัด	ตามมาตรฐาน ISO 9409
พอร์ทลม	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ฝาปิดวัสดุ	VMQ (ซิลิโคน)
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมอนไดซ์
วัสดุ ฝาปิด	PA