


# ไมโครฟิลเตอร์ MS6-LFM-1/4-ARM-DA

หมายเลขชิ้นส่วน: 536869

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ซีรีส์                                        | MS                                                           |
| ขนาด                                          | 6                                                            |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | ตัวกรองไฟเบอร์                                               |
| กรองความบริสุทธิ์                             | 0.01 µm                                                      |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                          | หมุนด้วยมือ                                                  |
| แรงดันใช้งาน                                  | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar                              |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:::2]                   |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 900 l/min                                                    |
| Min. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 135 l/min                                                    |
| ประสิทธิภาพการกรอง                            | 99.9999 %                                                    |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                         | 38 cm <sup>3</sup>                                           |
| ป้องกันถ้วย                                   | ตะกร้าพลาสติกป้องกัน                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                          | -10 °C...60 °C                                               |
| ระดับการแยกอนุภาคละเอียด                      | 99.995 %                                                     |
| MPPS                                          | 0.05 µm                                                      |
| ระดับการแยก MPPS                              | 99.95 %                                                      |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| ระดับการแยกตัวของละอองน้ำมัน                  | 99 %                                                         |
| จอแสดงผลความดันแตกต่าง                        | จอแสดงผลออปติคัล                                             |
| ประเภทของรัด                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม              |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                 |
|-------------------|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5°         |
| ข้อต่อลม 1        | G1/4                   |
| ข้อต่อลม 2        | G1/4                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ         |
| ตัวกรองวัสดุ      | เส้นใยบอโรซิลิเกต      |
| เปลือกวัสดุ       | PC                     |
| ซีลวัสดุ          | NBR                    |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์  | 600 g                  |