

บอลวาล์ว
VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8096664

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	บอลวาล์ว 2 ทาง
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
ข้อต่อแบบเข้ามุม	3/8 NPT
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์	ทิศทางการไหล = ทิศทางการไหล
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F0304
ภายใน	12.5 mm
ขนาดที่กำหนดDN	10
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	63
แรงบิดเบรกของวาล์วที่วาล์วแรงดันระบุความแตกต่างของแรงดัน PN	7 Nm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ASME B1.20.1 ISO 5211
ปานกลาง	ไอน้ำ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...200 °C
กระแสKv	5.8 m³/h
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุที่อยู่อาศัย	หล่อสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4408
วัสดุซีลที่นั่ง	PTFE, แบบปรับแต่ง
ซีลวัสดุ	FPM ไฟเบอร์

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ลูกบอลวัสดุ	หล่อสแตนเลส
วัสดุลูกบอลหมายเลข	1.4408
เพลาวัด	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เพลามีหมายเลขวัสดุ	1.4401
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
อนุญาต	CRN
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ