


# โมดูลแยก MS6N-FRM-3/8-I-Z

หมายเลขชิ้นส่วน: 536983

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | โมดูลสาขา<br>ด้วยฟังก์ชันไม่ส่งคืน                           |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...20 bar                                               |
| การไหลปกติในทิศทางหลัก 1->2            | 5500 l/min                                                   |
| ปกติกระแสไหลออกด้านบน                  | 2900 l/min                                                   |
| ปกติไหลออกด้านล่าง                     | 3200 l/min                                                   |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC            | 0 V...250 V                                                  |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC            | 0 V...125 V                                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -10 °C...60 °C                                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 400 g                                                        |
| ข้อต่อลม 1                             | 3/8 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                             | 3/8 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 3                             | 1/2 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 4                             | 1/2 NPT                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                                               |