


# Control plate DADG-FM-F9-VDE2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8104802

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | VDI/VDE 3845 (นามูร์)<br>VDI/VDE 3847-2                                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                         |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                                             |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | 0.6 MPa                                                                                                            |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน           | 6 bar<br>87 psi                                                                                                    |
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX)                                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | จุดน้ำค้างต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปานกลางอย่างน้อย 10 °C<br>สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                                                                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1340 g                                                                                                             |
| พอร์ทกลม                               | G1/4                                                                                                               |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                             |
| ซีลวัสดุ                               | EPDM<br>NBR                                                                                                        |
| สกรูตัววัสดุ                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                        |
| วัสดุแผ่น                              | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบโนไคซ์                                                                                        |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                        |