

**กระบอกแพนเค้ก**  
**DPCB-N-...-2"- -**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104883

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ             | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อับ                     | 0.125 in...4 in                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Øลูกสูบ                 | 2"                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เกลียวก้านลูกสูบ        | 1/2-20 UNF-2B<br>1/2-20 UNF-2A<br>1/2-13UNC-2B<br>1/2-13UNC-2A                                                                                                                                                                                                               |
| การทำให้หมด ๑           | ไม่มีก้านกระแทก<br>แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน<br>วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดที่ด้านหน้า<br>แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดที่ด้านหลัง                                                                                                                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง       | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ฟังก์ชัน                | การแสดงคู่<br>กด<br>บทบาทเดี่ยว<br>ดึง                                                                                                                                                                                                                                       |
| ปลายก้านลูกสูบ          | เกลียวนอก<br>ด้ายภายใน<br>ไม่มีเกลียว                                                                                                                                                                                                                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก                                                                                                                                                                                                                                         |
| การตรวจจับตำแหน่ง       | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวแปร                  | Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ<br>ข้อต่อลมอัด หมุน 180°<br>ข้อต่อลมอัด หมุน 270°<br>ข้อต่อลมอัด หมุน 90°<br>เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี<br>ก้านลูกสูบขยาย<br>ทรงฝาเหลี่ยม<br>แรงเสียดทานต่ำ<br>ผ่านก้านลูกสูบ<br>ผ่านก้านลูกสูบกลวง<br>ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C<br>เสริมฟ้ายาย |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ   | ก้านลูกสูบคู่พร้อมแผ่นปิดท้าย<br>ก้านลูกสูบคู่พร้อมปลายจาน, หมุนได้ 90°<br>ก้านลูกสูบคู่พร้อมเพลทปลายและแกนเจาะทะลุ<br>ก้านลูกสูบคู่พร้อมเพลทปลายเคาเตอร์และรูทะลุ 90°                                                                                                       |
| แรงดันใช้งาน            | 15 psi...150 psi                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25.6 °F...221 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 12.5 lb...14.7 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเภทของรัด                           | <p>ติดโดยตรงผ่านเกลียวบนแผ่นปิด</p> <p>ติดโดยตรงผ่านเกลียวบนฝาลูกปืน</p> <p>ติดตั้งโดยตรงผ่านเกลียวทั้งสองด้าน</p> <p>หมุน 90° ด้วยล้อตอวยแบบหมุนบนฝาปิด</p> <p>ด้วยลูกปืนตาเหลือที่ด้านท้าย</p> <p>มีรูทะลุบนแผ่นปิด</p> <p>มีรูทะลุบนฝาครอบแบร์ริง</p> <p>มีรูทะลุทั้งสองด้าน</p> <p>พร้อมเกลียวแปลนบนฝาครอบลูกปืน</p> <p>ด้วยการติดตั้งรองแหวนที่ฝาท้าย</p> <p>ด้วยการติดตั้งหน้าแปลนบนฝาครอบแบร์ริง</p> <p>พร้อมอุปกรณ์เสริม</p> <p>ทางเลือก:</p> |
| พอร์ทลม                                | เกลียวใน 1/8 NPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัสดุหุ้ม                              | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัสดุซีลไดนามิก                        | FPM<br>NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าไร้สนิม, ชุบฮาร์ดโครม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                      | คอมโพสิตเสริมแรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |