


หมายเลขชิ้นส่วน: 539245



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                | มูลค่า                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| พื้นที่ปฏิบัติการ                          | สำหรับชั่วคราวแล้วเชื่อมต่อแบบหลายพิน VTSA/VTSA-F . เท่านั้น |
| ได้มาตรฐาน                                 | DIN 47100                                                    |
| การกำหนดสาย                                | พร้อมตัวยึดป้าย                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                           | 1859 g                                                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน               | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ              | สี่เหลี่ยม                                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ    | กระป๋อง                                                      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์ปสายเคเบิล       | มุม                                                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ  | Sub-D                                                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ         | 37                                                           |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด              | 26                                                           |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด             | 3x สกรู M4                                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน               | หน้าควบคุม                                                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ     | สายเคเบิล                                                    |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ  | ปลายเปิด                                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ         | 26                                                           |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด      | 26                                                           |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                | 0 V...30 V                                                   |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                         | 2 A                                                          |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                         | 1 kV                                                         |
| ความยาวสายเคเบิล                           | 10 m                                                         |
| คุณสมบัติสาย                               | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                        |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                       | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ                                      |
| รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว     | 42 mm                                                        |
| รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบหยึดหยุ่น | 104 mm                                                       |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล              | 10.4 mm                                                      |
| การประกอบสายเคเบิล                         | 26 x 0.34 มม. <sup>2</sup>                                   |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                       | 0.34 mm <sup>2</sup>                                         |
| ระดับการป้องกัน                            | IP65<br>NEMA 4                                               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน           | ในสภาพการติดตั้ง                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                             | -5 °C...50 °C                                                |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย                                   | TPE-U(PUR)                                |
| สีปลอกสาย                                      | สีเทา                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA                                        |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                              | พีวีซี                                    |