



# แผ่นควบคุม VMPA2-B8-R1C2-C-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 543342

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ความกว้าง                              | 21 mm                                          |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| การวางข้อแน่วตั้งแบบนิวเมติก           | เครื่องปรับความดันสำหรับ 1                     |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศตรง    |
| เกจวัดความดันเสริม                     | เป็นไปได้                                      |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                       | 0.5 bar...8.5 bar                              |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 0.5 bar...10 bar                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                  |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 0.65 Nm                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 180 g                                          |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงข้อแน่วตั้ง     | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ                             |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ               | พร้อมคลิปหนีบ                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| แผงควบคุมวัสดุ                         | PA                                             |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                            |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ                 | PA                                             |