

**โซลินอยด์คอยล์**  
**VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8156762

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทการดำเนินการ                     | ไฟฟ้า                                                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                       |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์                 | ไม่มี                                                                                            |
| ความปลอดภัยภายใน                       | ฟิวส์                                                                                            |
| รอบการทำงาน                            | 100%                                                                                             |
| ชั้นฉนวน                               | H                                                                                                |
| ลักษณะขดลวด                            | 24VDC: 1.8W<br>24 V AC: 40/65 Hz, กำลังไฟ 1.8 VA                                                 |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | -15 % / +10 %                                                                                    |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU        | EPL DB (KR)<br>EPL GB (KR)                                                                       |
| ป้องกันการระเบิด                       | โซน 1 (KR)<br>โซน 21 (KR)                                                                        |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X                                                                 |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)       | Ex e mb IIC T4, T5, T6                                                                           |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก                  | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C                                                                    |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด               | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                                                                                             |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 330 g                                                                                            |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | กล่องขั้ว เกสียวเข้าสาย M20x1.5                                                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                           |