


**แผ่นระบายอากาศ**  
**VABF-XA-12-M1-C**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8191741

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                           | มูลค่า                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาดบรรจุ                                             | 1                                              |
| เข้ากันได้กับ                                         | ฐานตั้งวาส่ว VTUX-A-P<br>ฐานตั้งวาส่ว VTUX-A-S |
| แรงดันระเบิด                                          | 17 bar                                         |
| แรงดันใช้งาน                                          | -0.1 MPa...0.7 MPa<br>-1 bar...7 bar           |
| ความเหมาะสมของสุญญากาศ                                | ไม่                                            |
| อัตราการไหลปกติ (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 5200 l/min                                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                       | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                  | -20 °C...70 °C                                 |
| ระดับความดันเสียง                                     | 95 dB(A)                                       |
| ระดับพลังเสียงที่ระยะ 1 เมตร                          | 106 dB(A)                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                      | 24.9 g                                         |
| ประเภทของรัด                                          | หัก                                            |
| วัสดุหมายเหตุ                                         | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                     | PA เสริมแรง                                    |
| วัสดุเก็บเสียง                                        | PE                                             |